



WXF112

gallery 2M Tomada USB carreg. 3A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos

2

Conectividade

Tipo de ligações

Terminal de parafuso

Tipo de conector/ficha USB

A

Dimensões

Altura

40 mm

Largura

40 mm

Profundidade

32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

32 mm

Equipamento

Número de saídas

2

Acessórios

Com fusível em miniatura

Não

Materiais

Cor

Preto

Código RAL

7021

Material

Policarbonato (PC)

Potência

Potência de saída

15 W

Tensão

Tensão de entrada

230 - 230 V

Tensão de saída

5 - 5 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal

3 A

Corrente de saída

3000 mA

Textos

Conectores e terminais

Com 2 tomadas USB tipo A

Fusível

À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrônico)

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim