



WXF112

gallery 2M Tomada USB carreg. 3A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de conector/ficha USB	A

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	40 mm
Profundidade	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	7021
Material	Polycarbonato (PC)

Potência

Potência de saída	15 W
-------------------	------

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
Tensão de saída	5 - 5 V

Corrente elétrica

Corrente nominal	3 A
Corrente de saída	3000 mA

Texto

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrônico)

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim