



WXF112

USB utičnica za punjenje, gallery

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
USB priključak/utikač	A

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	40 mm
Dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	32 mm

Oprema

Broj izlaza	2
-------------	---

Pribor

Sa mini osiguračem	Ne
--------------------	----

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	7021
Materijal	Polikarbonat (PC)

Snaga

Izlazna snaga	15 W
---------------	------

Napon

Ulazni napon	230 - 230 V
Izlazni napon	5 - 5 V

Električna struja

Nazivna struja	3 A
Izlazna struja	3000 mA

Tekst

Konektori / džekovi	Sa 2 USB utičnice tipa A
Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da