



WXF112

Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Typ konektoru/zástrčky USB	A

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	40 mm
Hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	32 mm

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Příslušenství

S miniaturní pojistkou	Ne
------------------------	----

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	7021
Materiál	Polycarbonat (PC)

Výkon

Výstupní výkon	15 W
----------------	------

Napětí

Vstupní napětí	230 - 230 V
Výstupní napětí	5 - 5 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	3 A
Výstupní proud	3000 mA

Texty

Konektory jack	Se 2 zdíčkami USB, typ A
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano