



WXF112

GALLERY ΠΡΙΖΑ USB A+A ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3A 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τύπος σύνδεσης USB	A

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	40 mm
Βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	32 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

Παρελκόμενα

Με μικροασφάλεια	Όχι
------------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	7021
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	15 W
--------------	------

Τάση

Τάση εισόδου	230 - 230 V
Τάση εξόδου	5 - 5 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	3 A
Ρεύμα εξόδου	3000 mA

Κείμενο

Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι