



WXF112

**GALLERY ΠΡΙΖΑ USB A+A ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3A 2 ΣΤ.**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 2

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τύπος σύνδεσης USB A

**Διαστάσεις**

Ύψος 40 mm

Πλάτος 40 mm

Βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 32 mm

**Εξοπλισμός**

Αριθμός εξόδων 2

**Παρελκόμενα**

Με μικροασφάλεια Όχι

**Υλικά**

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 7021

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

**Ισχύς**

Ισχύς εξόδου 15 W

**Τάση**

Τάση εισόδου 230 - 230 V

Τάση εξόδου 5 - 5 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 3 A

Ρεύμα εξόδου 3000 mA

**Κείμενο**

Βύσματα, θύρες Με 2 θύρες USB τύπου A

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι