



WXF112

Розетка 2xUSB-A, 3A, Gallery

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Роз'єм/штекер типу USB	A

Розміри

Висота	40 mm
Ширина	40 mm
Глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	32 mm

Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

Аксесуари

З мініатюрним запобіжником	Ні
----------------------------	----

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	7021
Матеріал	Полікарбонат (PC)

Потужність

Вихідна потужність	15 W
--------------------	------

Напруга

Вхідна напруга	230 - 230 V
Вихідна напруга	5 - 5 V

Електричний струм

Номінальний струм	3 A
Вихідний струм	3000 mA

Тексти

Роз'єми гнізда	З 2 роз'ємами USB type A
Запобіжник	Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так