



VB418TE

vega sup. 125A porta transp. 4 filas 72M

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal 125 A

Equipamento

Número de calhas 4

Número de filas 4

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Capacidade

Número de módulos 72

Dimensões

Altura 775 mm

Largura 400 mm

Profundidade 146 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 1

Dimensões

Número de unidades de largura 18

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Sim

Materiais

Material Poliestireno (PS)

Código RAL 9010

Cor Branco

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Segurança

Classe de proteção Classe de isolamento II

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP40

Recebe fechadura Fechadura em opção
Sem bloqueio

Ensaio de fio incandescente 650 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim