



ARC525D

MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 10kA B-25A 2M

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom -25°C	28,19 A
Nominale stroom bij -20 °C	27,91 A
Nominale stroom -15°C	27,64 A
Nominale stroom -10°C	27,36 A
Nominale stroom -5°C	27,07 A
Nominale stroom bij 0 °C	26,79 A
Nominale stroom 5°C	26,50 A
Nominale stroom 10°C	26,21 A
Nominale stroom 15°C	25,91 A
Nominale stroom bij 20 °C	25,61 A
Nominale stroom 25°C	25,31 A
Nominale stroom 30°C	25 A
Nominale stroom 35°C	24,76 A
Nominale stroom bij 40 °C	24,52 A
Nominale stroom bij 45 °C	24,27 A
Nominale stroom bij 50 °C	24,02 A
Nominale stroom 55°C	23,77 A
Nominale stroom 60°C	23,52 A

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	B
Pooltype	1P+N

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	10 kA
---	-------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem boven	2 - 2 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2 - 2 NM

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	6,48 W
----------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Stroombegrenzingsklasse	3
Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35,50 mm
Diepte	70 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------