



FZ021NV1

Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 1100x300mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1069 mm
Širina	269 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Perforirana vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Broj brava	1

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Željezo
Obrada	Praškasto ofarbano

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Desno
----------------------	-------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP31
Vrsta zaključavanja	Bravica

Oprema

Broj sekcija u širinu	1
Broj redova	7

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

