



VB418TB

**Щит з/у, прозорі двері, 72М, VEGA**

**Технічні характеристики**

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

**Електричний струм**

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

**Обладнання**

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

**Емність**

Кількість модулів	72
-------------------	----

**Розміри**

Висота	775 mm
Ширина	400 mm
Глибина	146 mm

**Кришка, дверцята**

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

**Розміри**

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

**Кришка, дверцята**

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

**Матеріали**

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	9010
Colour	Білий

**Обладнання**

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

**Безпека**

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

**Sustainability**

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так