



286710



Vriddimmerinsats 20-360W GL OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Material

Material Metall
Plast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 50 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Text

Dimrings princip Bakkantsdimring
Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Utförande Med klor
Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja