



41097006



#### K.1/K.5 - Schuko c/LED orient., antrc mt

##### Características técnicas

###### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

###### Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

###### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento Envernizado

##### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	32 mm

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Comandos e sinalizadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação	Luz de orientação integrada
---	-----------------------------

##### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

##### Funções

Com iluminação de orientação	Sim
Com iluminação funcional	Não

##### Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central

# Ficha técnica do produto

## 41097006

---

### Textos

Iluminação	Benefício adicional pela combinação de uma tomada com uma luz de orientação
Cablagem	Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

### Adequado para

Berker K.x

---

### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----