



41097004



Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Berker K.5 acciaio inox opaco, vernici.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Acciaio inox Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità di installazione	32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di orientamento integrata
--	--------------------------------

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	Si
Con illuminazione funzionale	No

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Illuminazione	Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento
Cablaggio	Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----