



41097003



Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, aluminio

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Aluminio
 Código RAL 9006
 Acabado de la superficie Mate
 Material Termoplástico
 Tratamiento Sin tratamiento
 Lacado

Dimensiones

Altura 71 mm
 Anchura 71 mm
 Número de unidades 1
 Profundidad del montaje 32 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo
 Tipo de montaje Montaje con tornillos
 Montaje de garra

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO
 Mecanismo central girado No
 Con tapa abatible No
 Con contacto de tierra de protección redondo No
 Con lámpara de señal No
 Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Controles e indicadores

Tipo de iluminación para los dispositivos de instalación Luz de orientación integrada

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí
 Resistencia al impacto IK IK05
 Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable Sí
 Con iluminación funcional No

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa	Placa central
Iluminación	Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
Cableado	Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

Características técnicas

K.x

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí