



41097003



Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, алюмінієвий лак, K.5

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Електричний струм

Номинальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour	Алюміній
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

Аксесуари

Має поле для маркування Hi

Емність

Кількість модулів 1

Елементи керування та індикатори

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв Вбудоване орієнтаційне світло

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Так
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком Hi

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Освітлення	додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою
Проводка	Можливе наскрізне підключення, тому також ідеально підходить для модернізації
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

Сумісний із

K.x

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----