



41097009



K.1/K.5 - Schuko c/LED orient., branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	32 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Comandos e sinalizadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação	Luz de orientação integrada
---	-----------------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Sim
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central

Ficha técnica do produto

41097009

Textos

Iluminação	Benefício adicional pela combinação de uma tomada com uma luz de orientação
Cablagem	Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

Berker K.x

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----