



VB418PB

Щит з/у, білі двері, 72М, VEGA

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	72
-------------------	----

Розміри

Висота	775 mm
Ширина	400 mm
Глибина	146 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

Матеріали

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	9010
Colour	Білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так