



GD218S



Kapsling 2 x 18 moduler i plast

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	2
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej

Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	375 mm
Bredd	355 mm
Djup	103 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	18
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isolationsklass II endast med tillbehör
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----