



LNH1160M

Nožasti osigurač NH1 160A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH1
--------------------	-----

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Nazivni radni napon U_e	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Nazivni napon pri AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	160 A
----------------	-------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I_{cn} AC prema IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I_N	14,60 W
--------------------------------	---------

Dimenzije

Visina	64,50 mm
--------	----------

Širina	135 mm
--------	--------

Dubina	135 mm
--------	--------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----