




47232089

## Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 V       |
| Jmenovité napětí | 250 - 250 V |

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva            | Polární bílá |
| Kód RAL          | 9010         |
| Povrchová úprava | Lesklý       |
| Materiál         | Termoplast   |
| Povrch           | Neošetřený   |

#### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Výška                                              | 71 mm |
| Šířka                                              | 71 mm |
| Počet jednotek                                     | 1     |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 31 mm |
| Vestavěná hloubka                                  | 32 mm |

#### Připojení

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Zásuvná svorka |
|------------------------|----------------|

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Konektivita

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Typ připojení | Zásuvná přípojka                       |
| Druh montáže  | Upevnění šrouby<br>Upevnění příchytkou |

#### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním světlem                    | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

#### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Mechanická odolnost IK            | IK05 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

#### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

### Texty

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Potisk        | Bez potisku                               |
| Kryt          | Centrální krycí deska                     |
| Ochrana       | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                  |

### Vhodné pro

R.x

### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |