



260205



Toma USB 230V antracita, mate

Características técnicas

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	34 mm
---	-------

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Accesorios

Con microfusión	No
-----------------	----

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Materiales

Colour	Antracita
--------	-----------

Código RAL	7021
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Potencia

Potencia de salida	15 W
--------------------	------

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
--------------------	-------------

Tensión de salida	5 - 5 V
-------------------	---------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,20 A
----------------------------	--------

Corriente de salida	3000 mA
---------------------	---------

Texto

Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A
----------------------------------	------------------------

Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
---------	--

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Protección	Sin protección adicional de contactos
------------	---------------------------------------

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----