



SVN391

**Dubbele pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 16 A, 230 VAC**

**Technische karakteristieken**

**Uitrusting**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal wisselcontacten   | 0   |
| Aantal verbreekcontacten | 1   |
| Aantal NO contacten      | 1   |
| Met signaallamp          | Nee |

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Impulsstroom    | 16 A |
| Nominale stroom | 16 A |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 66 mm    |

**Spanning**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$ | 250 V       |
| Nominale spanning $U_e$         | 230 - 230 V |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

