




KB263A

Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm², 63A, 12M color gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	2
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	210 mm
----------	--------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
--	--------

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
---------------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	10 mm ²
---	--------------------

Tipo de conector/toma de corriente	Barra de fase con horquilla
------------------------------------	-----------------------------

Capacidad

Número de módulos	12
-------------------	----

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Si
---------------	----