



KB263A

Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 63 A

Architettura

Numero di poli 2

Serie

Lunghezza 210 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 400 V

Connessione

Sezione conduttore rigido 10 mm²

Tipo di connettore Sbarra di fase con pin

Numero di moduli

Numero di moduli 12

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì