




KB263A

Pente de lig. 2P 63A (pont.) 10mm² 12M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

Dimensões

Comprimento	210 mm
-------------	--------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
------------------------------------	-------------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	10 mm ²
---------------------------------------	--------------------

Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino
------------------------	-----------------------------

Capacidade

Número de módulos	12
-------------------	----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----