




KB263C

Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm², 63A, 24M color gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	2
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	420 mm
----------	--------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	10 mm²
Tipo de conector/enchufe	Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos	24
-------------------	----

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----