



KB263C

Шина гребінчаста 2P 10мм² 24М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	2
-------------------	---

Розміри

Довжина	420 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
---	--------

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина зі штирем
---------------------	----------------------

Емність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----