




KB263C

Шина гребінчаста 2P 10мм² 24М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	2
-------------------	---

Розміри

Довжина	420 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----