



EG103



IP20



### Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

##### Fonctions

Réserve de marche années 5 y

Avec synchronisation réseau No

Avec synchronisation quartz Oui

Nombre de canaux de fonctions 1

##### Equipement

Avec programme d'impulsion No

Nombre de canaux 1

##### Raccordement

Type de contact 1x inverseur

##### Réglages

Programme journalier No

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel No

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Function Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

##### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 64 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

##### Capacité

Nombre de modules 2