



EG103



**Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A**

**Technische karakteristieken**

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

**Funcities**

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	1

**Uitrusting**

Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	1

**Aansluiting**

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

**Instellingen**

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------