



EG103



Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 1P

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

Funkce

Rezerva chodu v letech 5 y

Se sítovou synchronizací Ne

Se synchronizací pomocí krystalů Ano

Počet funkčních kanálů 1

Vybavení

S impulzním programem Ne

Počet kanálů 1

Připojení

Typ kontaktu 1x přepínač

Nastavení

Denní program Ne

Týdenní program Ano

Roční program Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Funkce Blokování tlačítka blokovacím klíčem

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 35 mm

Hloubka 64 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy 1 min

Kapacita

Počet modulů 2