



EG103



IP20



Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 1P

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W
---------------------------------------	--------

Funkce

Rezerva chodu v letech	5 y
Se síťovou synchronizací	Ne
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano
Počet funkčních kanálů	1

Vybavení

S impulzním programem	Ne
Počet kanálů	1

Připojení

Typ kontaktu	1x přepínač
--------------	-------------

Nastavení

Denní program	Ne
Týdenní program	Ano
Roční program	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Funkce	Blokování tlačítka blokovacím klíčem

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	64 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy	1 min
--	-------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---