



EG103



**Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Puissance**

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

**Fonctions**

Réserve de marche années 5 y  
 Avec synchronisation réseau Non  
 Avec synchronisation quartz Oui  
 Nombre de canaux de fonctions 1

**Equipement**

Précision de marche par jour 1.50 s  
 Avec un programme à impulsions Non  
 Nombre de canaux 1

**Raccordement**

Type de contact 1x inverseur

**Réglages**

Programme journalier Non  
 Programme hebdomadaire Oui  
 Programme annuel Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
 Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis  
 Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

**Dimensions**

Hauteur 85 mm  
 Largeur 35 mm  
 Profondeur 64 mm

**Principaux attributs électriques**

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

**Capacité**

Nombre de modules 2