



EG103



Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Funcies

Gangreserve in jaren 5 y
Met netwerksynchronisatie Nee
Met kwartssynchronisatie Ja
Aantal functiekanalen 1

Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag 1,50 s
Met impulsprogramma Nee
Aantal kanalen 1

Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Instellingen

Dagprogramma Nee
Weekprogramma Ja
Jaarprogramma Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen
Functie Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

Afmetingen

Hoogte 85 mm
Breedte 35 mm
Diepte 64 mm

Capaciteit

Aantal modules 2

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden 1 min