



47893522



Розетка з з/к, поле д/надпису, замок, подв., гориз., IP55, біла, 16A/250В W.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Частота

Частота 50 - 50 Hz

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	100,70 mm
Глибина	51 mm
Висота стрічки P-touch для поля маркування	12 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Так

Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

Емність

Кількість модулів 2

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Повний корпус
----------	---------------

Захист	Покращений захист контактів
--------	-----------------------------

Тип з'єднання	Зі вставними клемми
---------------	---------------------

Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки 3 двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу
-------	--

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----
