



47893522



Розетка з з/к, поле д/надпису, замок, подв., гориз., IP55, біла, 16А/250В W.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номінальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	76 mm
--------	-------

Ширина	100,70 mm
--------	-----------

Глибина	51 mm
---------	-------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK05
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----