



GD218A

### Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Equipement

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non

##### Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

##### Dimensions

Hauteur	375 mm
Largeur	355 mm
Profondeur	103 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

##### Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

##### Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

##### Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----