



GD218A



Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	375 mm
Largeur	355 mm
Profondeur	103 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----