



10123609

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ Β.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΙΝΟΧ/ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 2 |
| Αριθμός στοιχείων | 2 |

Υλικά

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Χρώμα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Κωδικός RAL | 9022 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Μεταχείριση | Βουρτσισμένο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|---------|
| Ύψος | 161 mm |
| Πλάτος | 95 mm |
| Βάθος | 9,60 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|--------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Κάθετα |
|---------------------------|--------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |

Κείμενο

| | |
|---------------------|----------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφικκτήρα |
|---------------------|----------------------|

Βιωσιμότητα

| | |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |