




10123609

**Ram 2-fack, Rostfritt stål, B.7, vertikalt montage, vit innerram**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

**Material**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Färg         | Rostfritt stål           |
| RAL-kod      | 9022                     |
| Ytbehandling | Matt                     |
| Material     | Metall<br>Rostfritt stål |
| Behandling   | Borstad                  |

**Dimensioner**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 161 mm  |
| Bredd                      | 95 mm   |
| Djup                       | 9,60 mm |
| Antal horisontella enheter | 1       |
| Antal vertikala fack       | 2       |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

**Text**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | Klämfäste |
|-----------|-----------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |