




10123606

Ram 2-fack, Rostfritt stål, B.7, vertikalt montage, antracit innerram

Tekniska egenskaper

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

Material

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Färg         | Rostfritt stål           |
| RAL-kod      | 9022                     |
| Ytbehandling | Matt                     |
| Material     | Metall<br>Rostfritt stål |
| Behandling   | Borstad                  |

Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 161 mm  |
| Bredd | 95 mm   |
| Djup  | 9,60 mm |

Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Installation, montering

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Vertikal |
|--------------------------------|----------|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

Text

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | Klämfäste |
|-----------|-----------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |