



10123606

Рамка 2X вертикальна нержавіюча сталь/антрацит В.7

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	2
Кількість модулів	2

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Нержавіюча сталь
Обробка	Шліфований

Розміри

Висота	161 mm
Ширина	95 mm
Глибина	9,60 mm

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Вертикальний
-----------------------------------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Тексти

Режим встановлення	З'єднання хомутом
--------------------	-------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так