



50453522



pulsdr. (maak) met behuizing, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	71 mm
Diepte	43 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingsklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
Aansluitwijze	Met steekklemmen