



EC370

Energimät 3-f strömtrafo OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	6000 A
-----------	--------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	72 mm

Utrustning

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Mått

Mätsystem	Mätning via strömtransformator
Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60 Hz

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	4
------------------------------------	---

Funktioner

Noggrannhetsklass	B
Typ av tariff	Enkeltariff

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 70 °C

Ström

Energiförbrukning VA	8,40 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	1,80 W

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström	6000 A
-----------------------	--------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja