



10133025

Okvir 3-struki, B.3, aluminij crna/polarna bijela mat, aluminij eloksiran

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	3

##### Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

##### Dimenzije

Visina	90,70 mm
Širina	223,10 mm
Dubina	9,50 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

##### Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da