



EC372

kWh-meter 3-fase, via trafo 5/6000 A, 2 tarieven, 4 modules

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype 3P+N

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 6000 A

Capaciteit

Aantal modules 4

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 72 mm

Samenstelling

Type impulsgever Elektrisch

Compatibiliteit

Geschikt voor Inkoop

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Meting

Meetsysteem Meetwaardeomvormer

Type meetinstrument Elektronisch

Frequentie meetbereik 50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding 4

Funcies

Nauwkeurigheidsklasse B

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA 8,40 VA

Totaal vermogensverlies onder IN 1,80 W

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom 6000 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja