



EC360

Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu 3P+N

Elektrický proud

Jmenovitý proud 100 A

Kapacita

Počet modulů 7

Konektivita

Typ připojení Přímé připojení

Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 122,50 mm

Vybavení

Typ pulzního generátoru Elektrický

Přenos

Vhodné pro Nákup

Měření

Druh měřicího přístroje Elektronicky

Měřicí rozsah frekvence 50 - 60 Hz

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Počet fází pro napájení 4

Funkce

Třída přesnosti B

Typ tarifu Jednotarifní

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C

Skladovací/přepravní teplota -25 - 70 °C

Výkon

Příkon VA 7,50 VA

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1,80 W

Elektrický proud

Maximální proud měřicího obvodu 100 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano