



10133016

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	3
Αριθμός στοιχείων	3

Υλικά

Χρώμα	Χρυσό
Κωδικός RAL	1004
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο Μέταλλο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο

Διαστάσεις

Ύψος	90,70 mm
Πλάτος	223,10 mm
Βάθος	9,50 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικκίτρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι