




10133016

**Ram 3-fack, Aluminium, B.3, Guld, antracit innerram**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 3 |
| Antal moduler | 3 |

**Material**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Färg         | Guld                |
| RAL-kod      | 1004                |
| Ytbehandling | Matt                |
| Material     | Aluminium<br>Metall |
| Behandling   | Anodiserad/Eloxerad |

**Dimensioner**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Höjd                       | 90,70 mm  |
| Bredd                      | 223,10 mm |
| Djup                       | 9,50 mm   |
| Antal horisontella enheter | 3         |
| Antal vertikala fack       | 3         |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |